

Código Cliente:

Óptica:

Dirección:

e-mail:

Teléfono:

Contacto:

SELLO TIENDA

Fecha:

ETAPA 1: Graduación

	Esfera	Cilindro	Eje	Adición	Prisma	1/2 Dist. Interp.	Altura
OD					Δ °		
OI					Δ °		

- METAOPTICS aplicará la tecnología Thin Edge Design de reducción y optimización de los espesores cuando sea necesario
- Fabricación de +6,00/-7,00 (Cyl -4,00)

Referencia usuario:

ETAPA 2: Descripción de la montura

Montura + lentes

Solo lentes



Modelo	Color	Referencia

ETAPA 3: Selección de las lentes

Monofocal

Progresivo

ETAPA 4: Selección de las lentes y sus opciones

BASE LENTE CAT.3

Color Gris

Color Marrón

BASE LENTE CAT.4

Color Marrón con espejo plata

Color Marrón sin espejo

Opción 1 Polarizado

Opción 2 Plata Azul Rojo Verde Rosa Dorado (selección de espejo)

Opción 3 Antirreflejante interior*

Photochromatico

Opción 1

Opción 2

Flash Plata

Antirreflejante interior*

Flash Azul

Antirreflejante interior*

Flash Plata

Antirreflejante interior*

Transparente & Tinte Cat.0

Transparente Cat.0

Color Amarillo Cat. 0

Antirreflejante 2 Caras*

*Hidrófugo, Oleófugo, antirreflejante

Personalizar lente Derecha: 10€
20 caracteres máximo

Texto grabado: